



Wirbelringschraube SEB, Gewinde-Ø: M30



Bestelldaten

Bestellnummer	086467 M30
GTIN	2050001858412
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Hochfeste, um 360° drehbare Wirbelringschrauben, rot lackiert.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.

SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Tragfähigkeit WLL SF 5:1: 5,5 t

Tragfähigkeit WLL SF 4:1: 6,3 t

Gewindelänge L: 45 mm

Bohrungsabstand x: 50 mm

Innen-Ø Ring A: 58 mm

Außen-Ø Ring B: 70 mm

Technische Beschreibung

Bund-Ø Auflage C	115 mm
Ausführung	drehbar
Maß D	106 mm

Außen-Ø Ring B	70 mm
Tragfähigkeit	6,3 t
Innen-Ø Ring A	58 mm
Bohrungsabstand x	50 mm
Schlüsselweite Innen-Sechskant S	14 mm
Tragfähigkeit WLL SF 5:1	5,5 t
Tragfähigkeit WLL SF 4:1	6,3 t
Gewindelänge L	45 mm
Produktart	Ringschraube