

 steinel
Heißluftgebläse, Typ: 351403



Bestelldaten

Bestellnummer	078321 351403
GTIN	4007841351403
Artikelklasse	07E

Beschreibung

Ausführung:

Elektronisch geregeltes **Heißluftgebläse** HG 2120 E, Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min über 3 Stufen.

Temperatur stufenlos von 80 – 630 °C einstellbar

Verwendung:

Zum Schweißen und Neuformen von Kunststoffen, zum Schrumpfen, Entfernen von Farbe, Löten, Trocknen, Auftauen.

Technische Beschreibung

Luftvolumenstrom Stufe 3	500 l/min
Leistungsaufnahme	2200 W
Luftvolumenstrom Stufe 1	150 l/min
Lufttemperatur	80 - 630 °C
Luftvolumenstrom Stufe 2	300 l/min
Herstellerbezeichnung	HG 2120E

Gewicht	850 g
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Heißluftgebläse

Zubehör

Temperaturscanner HL Scan Typ 014919	078326 014919
Temperaturscanner HG Scan PRO Typ 007553	078325 007553
Heißluftzubehör-Sortiment 12-teilig Typ 075569	078329 075569
Temperaturscanner HG Scan PRO Typ 007690	078325 007690