



Wasserpumpenzange mit Schnellhebelbetätigung, für Linkshänder, ganze Länge: 260 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	706350 260
GTIN	4000896191291
Artikelklasse	76B

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schnellhebelbetätigung. Verstellung ohne Umgreifen, Einhandbetätigung möglich. Maulverzahnung zusätzlich induktiv gehärtet für hohe Standzeit und gegen die Drehrichtung versetzte Zähne für besseren Halt. Exakte Rastung durch lasergeschnittene Verstellverzahnung. Griffe tauchbeschichtet.

Für Linkshänder.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Spannweite für Sechskant: 50 mm

Spannweite für Rohre: 2 Zoll

Technische Beschreibung

Spannweite für Rohre	2 Zoll
Spannweite für Sechskant	50 mm
Griff	tauchbeschichtet
Norm	DIN ISO 8976
Ausführung Backen	induktiv gehärtet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet

funkenfrei	nein
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange