



Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll, 15° abgewinkelt



Bestelldaten

Bestellnummer	632065
GTIN	4000896195718
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Robuste Vollstahlknarre in kurzer, schlanker Form. Besonders geeignet zum Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Mit ergonomischer Fingerstütze am Griffende. 15° abgewinkelt.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Zähnezahl: 20

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
ganze Länge	89 mm
Zähnezahl	20
Arbeitswinkel	18 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
mit Gelenkkopf	nein

mit Schwenkkopf	nein
mit Hammerfunktion	nein
mit QuickRelease	nein
Knarrenkopf vom Griff lösbar	nein
Drehgriff	nein
Produktart	Ratsche

Zubehör

Ersatzteil Satz Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung	863S/7
Ersatzteil Satz Knarr-Rad	863P/7N
Ersatzteil Satz Schalthebel	863P/6