

Garant**Schneideisen 6g, M: M4,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	140300 M4,5
GTIN	4062406189358
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. \geq **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 0,75 mm

Außen-Ø: 20 mm

Höhe: 7 mm

Technische Beschreibung

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Höhe	7 mm
Steigung	0,75 mm
Außen-Ø	20 mm
Gewindegröße	M4,5

Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		