

Garant**Schneideisen, G: G1/16****Bestelldaten**

Bestellnummer	142050 G1/16
GTIN	4062406189532
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gänge pro Zoll: 28

Gewinde-Ø: 7,72 mm

Außen-Ø: 25 mm

Höhe: 9 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	7,72 mm
Schneidrichtung	rechts
Toleranzklasse	A
Gewindegröße	G1/16

Außen-Ø	25 mm
Höhe	9 mm
Gänge pro Zoll	28
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 24231
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		