



Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: A11



Bestelldaten

Bestellnummer	719892 A11
GTIN	4003773079606
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Mit einstellbarem Begrenzungsanschlag.

Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen. Gelenk mit **integrierter**

Öffnungsfeder.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technische Beschreibung

ganze Länge	130 mm
für Außen-Sicherungsringe-Ø	10 - 25 mm
Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gewinkelt
Backenform	90° abgewinkelt
Norm	DIN 5254 B

Form	B
Spitzen-Ø	1,3 mm
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Oberfläche	grau atramentiert
mit Begrenzungsanschlag	ja
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder	ja
Griff mit Feststellvorrichtung	nein
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange