

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Draht-Rundbürste (grün) INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 178X32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570200 178X32
GTIN	4017359004999
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.
Zum Aufrauen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	178 mm
Bürstenbreite	29 mm
Besatzlänge H ₁	37 mm
Reduzierring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
maximale Drehzahl	6000 min ⁻¹

Bohrungs- \varnothing d ₁	50 mm
Produktart	Rundbürste