

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Entgrat-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
250X60 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 570490 250X60 |
| GTIN | 4017359039038 |
| Artikelklasse | 57L |

Beschreibung**Ausführung:**

Aufnahmebohrung 50,8 mm mit Doppelkeilnut 13×7. Andere Bohrungen möglich.

Gewellter hochfester **Stahldraht**.

Verwendung:

Für alle gängigen Tischentgratmaschinen. Durch Spezialdraht besonders hohe Standzeiten. Ideal geeignet zum wirtschaftlichen Entgraten von Flacheisen, Profilen, Rohren, Armaturen, Kunststoffteilen und ähnlichem.

Hinweis:

Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

Bürstenbreite: 58 mm

Besatzlänge H₁: 50 mm

maximale Drehzahl: 3600 min⁻¹

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|--------|
| Bürsten-Ø D ₁ | 250 mm |
|--------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Besatzlänge H ₁ | 50 mm |
| Bürstenbreite | 58 mm |
| maximale Drehzahl | 3600 min ⁻¹ |
| Produktart | Rundbürste |