

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Typ C Ø 50 mm Schaft-Ø 6 mm, BB-ZS, Körnung: 120**Bestelldaten**

Bestellnummer	573547 120
GTIN	54046719316330
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und **außergewöhnlicher Standzeit**.

Extrem flexibel und anpassungsfähig.

Die **radiale** Bristle-Brush besteht aus einzelnen Segmenten (ca. 1,6 mm breit).

Spanndorn (**Schaft-Ø 6 mm**) mit Segmenten vergossen.

Mit gebogenen Borsten (Typ C) zur **Bearbeitung profilierter Oberflächen**.

Verwendung:

Drehrichtung beachten.

Einsatz auf Geradschleifern oder flexiblen Wellen ohne weiteres Zubehör.

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Bürstenbreite	10 mm

Farbe	weiß
Bürsten-Ø D ₁	50 mm
Körnung	120
Schaft-Ø D ₅	6 mm
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnamensattribut	BB-ZS
Herstellerbezeichnung	BB-ZS
Produktart	Rundbürste