

**Garant****Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319275 10
GTIN	4045197782380
Artikelklasse	31V

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Umschlingung der Bohrstange, dadurch Schwingungsdämpfung und Vermeidung von Vibrationen.**
- **Interne und externe Kühlung möglich.**

Durchstecken der Bohrstange in Schaft bei Gr. 10 und 12 möglich.

**Hinweis:**

Ersatzteile Nr. 319287 - 319288 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

**Technische Beschreibung**

$l_6$	90 mm
Bohrung $d_2$ (H7)	10 mm
$d_8$	45 mm
$l_7$	90 mm
Gewinde M	M14×1,5
$l_8$	50 mm

Form	E
VDI-Größe	VDI 30
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter