

Garant**Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319275 20
GTIN	4045197782410
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- **Umschlingung der Bohrstange, dadurch Schwingungsdämpfung und Vermeidung von Vibrationen.**
- **Interne und externe Kühlung möglich.**

Durchstecken der Bohrstange in Schaft bei Gr. 10 und 12 möglich.

Hinweis:

Ersatzteile Nr. 319287 - 319288 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

Technische Beschreibung

d_8	55 mm
l_7	100 mm
Bohrung d_2 (H7)	20 mm
l_6	108 mm
Gewinde M	M14×1,5
l_8	63 mm

Form	E
VDI-Größe	VDI 30
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter