

Garant**Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319275 25
GTIN	4045197782427
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- **Umschlingung der Bohrstange, dadurch Schwingungsdämpfung und Vermeidung von Vibrationen.**
- **Interne und externe Kühlung möglich.**

Durchstecken der Bohrstange in Schaft bei Gr. 10 und 12 möglich.

Hinweis:

Ersatzteile Nr. 319287 - 319288 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

Technische Beschreibung

d ₈	55 mm
l ₇	100 mm
l ₆	108 mm
Bohrung d ₂ (H7)	25 mm
Gewinde M	M14×1,5
l ₈	63 mm

Form	E
VDI-Größe	VDI 30
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter