

Garant**Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319275 32
GTIN	4045197782434
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- **Umschlingung der Bohrstange, dadurch Schwingungsdämpfung und Vermeidung von Vibrationen.**
- **Interne und externe Kühlung möglich.**

Durchstecken der Bohrstange in Schaft bei Gr. 10 und 12 möglich.

Hinweis:

Ersatzteile Nr. 319287 - 319288 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H7)	32 mm
l ₇	120 mm
d ₈	65 mm
l ₆	130 mm
Gewinde M	M14×1,5
l ₈	80 mm

Form	E
VDI-Größe	VDI 30
Farbcode VDI-Schaft	VDI 30
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter