

Garant
Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2, VDI 40, Bohrung d₂ (H7): 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319276 10
GTIN	4045197782441
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- **Umschlingung der Bohrstange, dadurch Schwingungsdämpfung und Vermeidung von Vibrationen.**
- **Interne und externe Kühlung möglich.**

Durchstecken der Bohrstange in Schaft bei Gr. 10 – 20 möglich.

Hinweis:

Ersatzteile Nr. 319287 - 319288 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

Technische Beschreibung

d ₈	45 mm
l ₆	90 mm
Bohrung d ₂ (H7)	10 mm
l ₇	95 mm
Gewinde M	M22×1,5
l ₈	50 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40

Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter