

**Garant**
**Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2, VDI 40, Bohrung d<sub>2</sub> (H7): 16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	319276 16
GTIN	4045197782465
Artikelklasse	31V

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- **Umschlingung der Bohrstange, dadurch Schwingungsdämpfung und Vermeidung von Vibrationen.**
- **Interne und externe Kühlung möglich.**

Durchstecken der Bohrstange in Schaft bei Gr. 10 – 20 möglich.

**Hinweis:**

Ersatzteile Nr. 319287 - 319288 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

**Technische Beschreibung**

Bohrung d <sub>2</sub> (H7)	16 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
l <sub>7</sub>	95 mm
d <sub>8</sub>	45 mm
Gewinde M	M22×1,5
l <sub>8</sub>	50 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40

Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
Produktart	VDI-Bohrstangenhalter