

Garant**Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2, VDI 40, Bohrung d₂ (H7): 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319276 40
GTIN	4045197782502
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- **Umschlingung der Bohrstange, dadurch Schwingungsdämpfung und Vermeidung von Vibrationen.**
- **Interne und externe Kühlung möglich.**

Durchstecken der Bohrstange in Schaft bei Gr. 10 – 20 möglich.

Hinweis:

Ersatzteile Nr. 319287 - 319288 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

Technische Beschreibung

l ₆	160 mm
l ₇	150 mm
d ₈	75 mm
Bohrung d ₂ (H7)	40 mm
Gewinde M	M22×1,5
l ₈	100 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 40

Farbcode VDI-Schaft

VDI 40

Produktart

VDI-Bohrstangenhalter