

WELDAS®

**Schweißer-Schutzhandschuh-Paar 10-2750, Handschuhgröße: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	094126 10
GTIN	8718564520958
Artikelklasse	06E

**Beschreibung****Ausführung:**

**10-2750.** Bequemer **öl- und wasserresistenter** Schweißerhandschuh aus **Rind- Spalt- und Vollleder** mit **COMFOflex® Technologie** und KEVLAR® 4 ply + 5 ply Naht. Mit geradem Daumen. **Hitzebeständig bis zu 250 °C Kontakthitze.** Stulpe mit Baumwoll-Fütterung.

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Handschuhgröße	10
Schutz-Kategorie	Kategorie III
Handschuh-Art	Schweißerhandschuhe
Handschuheigenschaft	Flammresistenz Stufe 4
Verwendung	mehrweg
Länge	360 mm
Trägermaterial	Rindspalt- / Vollleder

Material	Rindspalt- / Vollleder
EN 388:2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	Typ A/B
Schweißverfahren	MIG/MAG
Farbe	gelb / weiß
Produktart	Schweißerhandschuhe

---

## Zubehör

Schweißer-Handschutz 44-3008LB	094135
--------------------------------	--------