

Garant**Klemmdrehhalter PCBNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250020 16/09
GTIN	4045197781819
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Federstift-Set	259047 3
Feder-Set	259044 5
ISO-Code Halter	PCBNR/L 1616H09
Unterlegplatte	259031 27
Funktionsbreite L ₄	16 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Gesamtlänge L	100 mm
Kniehebelschraube	259018 6
Kopflänge L ₁	20 mm
Schaftgröße	16 mm
Plattengröße	9 mm
Kniehebel	259015 9
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Kniehebel Typ 9	259015 9