

Garant**Klemmdrehhalter PCBNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250020 20/09
GTIN	4045197781826
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 6
Kniehebel	259015 9
Plattengröße	9 mm
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Federstift-Set	259047 3
Unterlegplatte	259031 27
Funktionsbreite L ₄	20 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Kopflänge L ₁	21 mm
Feder-Set	259044 5
ISO-Code Halter	PCBNR/L 2020K09
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Kniehebel Typ 9	259015 9
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6