

**Garant**
**Klemmdrehhalter PCBNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/09mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250020 25/09
GTIN	4045197781833
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Kopflänge L <sub>1</sub>	21 mm
Kniehebelschraube	259018 6
Gesamtlänge L	150 mm
Federstift-Set	259047 3
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Unterlegplatte	259031 27
ISO-Code Halter	PCBNR/L 2525M09
Schaftgröße	25 mm
Kniehebel	259015 9
Plattengröße	9 mm
Feder-Set	259044 5
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel $\kappa$	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Kniehebel Typ 9	259015 9
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3