

**Garant****Klemmdrehhalter PCBNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250021 16/09
GTIN	4045197781840
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Kniehebelschraube	259018 6
Schaftgröße	16 mm
Kniehebel	259015 9
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
Federstift-Set	259047 3
Plattengröße	9 mm
ISO-Code Halter	PCBNR/L 1616H09
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Unterlegplatte	259031 27
Gesamtlänge L	100 mm
Feder-Set	259044 5
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel $\kappa$	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Kniehebel Typ 9	259015 9
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3