

Garant**Klemmdrehhalter PCBNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250021 20/09
GTIN	4045197781857
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 5
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Kniehebel	259015 9
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
ISO-Code Halter	PCBNR/L 2020K09
Federstift-Set	259047 3
Unterlegplatte	259031 27
Kniehebelschraube	259018 6
Plattengröße	9 mm
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Kopflänge L ₁	21 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 9	259015 9
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6