

Garant**Klemmdrehhalter PCBNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250021 25/09
GTIN	4045197781864
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	25 mm
Plattengröße	9 mm
Kniehebelschraube	259018 6
Kopflänge L ₁	21 mm
Unterlegplatte	259031 27
Gesamtlänge L	150 mm
ISO-Code Halter	PCBNR/L 2525M09
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Federstift-Set	259047 3
Feder-Set	259044 5
Schaftgröße	25 mm
Kniehebel	259015 9
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Kniehebel Typ 9	259015 9
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3