

Garant**Klemmdrehhalter PCKNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250022 16/09
GTIN	4045197781871
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 6
Feder-Set	259044 5
ISO-Code Halter	PCKNR/L 1616H09
Kopflänge L ₁	22 mm
Plattengröße	9 mm
Kniehebel	259015 9
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Federstift-Set	259047 3
Schaftgröße	16 mm
Unterlegplatte	259031 27
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Kniehebel Typ 9	259015 9