

**Garant****Klemmdrehhalter PCKNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250022 20/09
GTIN	4045197781888
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Kniehebelschraube	259018 6
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Federstift-Set	259047 3
Schaftgröße	20 mm
Unterlegplatte	259031 27
Feder-Set	259044 5
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Kniehebel	259015 9
ISO-Code Halter	PCKNR/L 2020K09
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

## Datenblatt

Einstellwinkel $\kappa$	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Kniehebel Typ 9	259015 9
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3