

Garant**Klemmdrehhalter PCKNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250022 25/09
GTIN	4045197781895
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 6
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
ISO-Code Halter	PCKNR/L 2525M09
Federstift-Set	259047 3
Feder-Set	259044 5
Schaftgröße	25 mm
Unterlegplatte	259031 27
Kopflänge L ₁	25 mm
Kniehebel	259015 9
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Kniehebel Typ 9	259015 9
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3