

**Garant****Klemmdrehhalter PCKNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250023 20/09
GTIN	4045197782618
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	125 mm
ISO-Code Halter	PCKNR/L 2020K09
Plattengröße	9 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Kniehebelschraube	259018 6
Kniehebel	259015 9
Unterlegplatte	259031 27
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Schaftgröße	20 mm
Federstift-Set	259047 3
Feder-Set	259044 5
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

## Datenblatt

Einstellwinkel $\kappa$	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Kniehebel Typ 9	259015 9
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Unterlegplatte Typ 27	259031 27