

Garant**Klemmdrehhalter PCKNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250023 25/09
GTIN	4045197782625
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebel	259015 9
ISO-Code Halter	PCKNR/L 2525M09
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Plattengröße	9 mm
Schaftgröße	25 mm
Kniehebelschraube	259018 6
Gesamtlänge L	150 mm
Unterlegplatte	259031 27
Kopflänge L ₁	25 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Federstift-Set	259047 3
Feder-Set	259044 5
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 9	259015 9
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3