

Garant**Klemmdrehhalter PCKNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250023 25/16
GTIN	4045197782632
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
Federstift-Set	259047 4
Feder-Set	259044 6
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
Schaftgröße	25 mm
Kniehebelschraube	259018 11
Funktionsbreite L ₄	32 mm
ISO-Code Halter	PCKNR/L 2525M16
Unterlegplatte	259031 35
Kopflänge L ₁	30 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Kniehebel	259015 12
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 35	259031 35
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Kniehebel Typ 12	259015 12