

**Garant****Klemmdrehhalter PCKNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/16mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250023 32/16  |
| GTIN          | 4045197782649 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische Beschreibung**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Kniehebel                      | 259015 12       |
| Federstift-Set                 | 259047 4        |
| Kopflänge L <sub>1</sub>       | 34 mm           |
| Schaftgröße                    | 32 mm           |
| Gesamtlänge L                  | 170 mm          |
| Feder-Set                      | 259044 6        |
| Kniehebelschraube              | 259018 11       |
| Plattengröße                   | 16 mm           |
| Funktionsbreite L <sub>4</sub> | 40 mm           |
| Unterlegplatte                 | 259031 35       |
| ISO-Code Halter                | PCKNR/L 3232P16 |
| passende Wendeschneidplatte    | CN.. 1606..     |
| Norm                           | Werksnorm       |
| Einsatzart                     | links           |
| Innenkühlung                   | nein            |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Einstellwinkel $\kappa$ | 75 Grad           |
| Anwendung               | Plandrehen        |
| Anwendung               | Plandrehen        |
| Anwendung               | Längsdrehen außen |
| Produktart              | Klemmdrehhalter   |

### Zubehör

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Federstifte-Set10-teilig Typ 4 | 259047 4  |
| Unterlegplatte Typ 35          | 259031 35 |
| Feder-Set10-teilig Typ 6       | 259044 6  |
| Kniehebel Typ 12               | 259015 12 |
| Kniehebelschraube Typ 11       | 259018 11 |