

Garant**Klemmdrehhalter PCKNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250022 32/16
GTIN	4045197782670
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	170 mm
Unterlegplatte	259031 35
ISO-Code Halter	PCKNR/L 3232P16
Kopflänge L ₁	34 mm
Schaftgröße	32 mm
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Feder-Set	259044 6
Federstift-Set	259047 4
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
Kniehebel	259015 12
Kniehebelschraube	259018 11
Plattengröße	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 35	259031 35
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Kniehebel Typ 12	259015 12