

Garant**Klemmdrehhalter PCKNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250022 32/19
GTIN	4045197782687
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	PCKNR/L 3232P19
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Feder-Set	259044 7
Kopflänge L ₁	40 mm
Plattengröße	19 mm
Kniehebelschraube	259018 13
Schaftgröße	32 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Federstift-Set	259047 5
Unterlegplatte	259031 36
Gesamtlänge L	170 mm
Kniehebel	259015 13
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 13	259018 13
Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7
Kniehebel Typ 13	259015 13
Unterlegplatte Typ 36	259031 36