

**Garant**
**Klemmdrehhalter PCSNR 45°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250024 16/09
GTIN	4045197782694
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Feder-Set	259044 5
Unterlegplatte	259031 27
Plattengröße	9 mm
Schaftgröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
ISO-Code Halter	PCSNR/L 1616H09
Kniehebelschraube	259018 6
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Kniehebel	259015 9
Kopflänge L <sub>1</sub>	22 mm
Federstift-Set	259047 3
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Kniehebel Typ 9	259015 9
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3