

Garant**Klemmdrehhalter PCSNR 45°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250024 20/09
GTIN	4045197782700
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Federstift-Set	259047 3
Kniehebelschraube	259018 6
ISO-Code Halter	PCSNR/L 2020K09
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Feder-Set	259044 5
Kopflänge L ₁	26 mm
Schaftgröße	20 mm
Unterlegplatte	259031 27
Kniehebel	259015 9
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Plattengröße	9 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Kniehebel Typ 9	259015 9
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6