

Garant**Klemmdrehhalter PCSNR 45°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250024 25/09
GTIN	4045197782717
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Federstift-Set	259047 3
Plattengröße	9 mm
ISO-Code Halter	PCSNR/L 2525M09
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Feder-Set	259044 5
Kopflänge L ₁	25 mm
Unterlegplatte	259031 27
Kniehebel	259015 9
Kniehebelschraube	259018 6
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Kniehebel Typ 9	259015 9
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5