

Garant
Klemmdrehhalter PCSNL 45°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 16/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250025 16/09
GTIN	4045197782724
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	100 mm
Federstift-Set	259047 3
Kniehebelschraube	259018 6
Unterlegplatte	259031 27
Feder-Set	259044 5
Schaftgröße	16 mm
Plattengröße	9 mm
ISO-Code Halter	PCSNR/L 1616H09
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Kopflänge L ₁	22 mm
Kniehebel	259015 9
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Kniehebel Typ 9	259015 9
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6