

Garant**Klemmdrehhalter PCSNL 45°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250025 20/09
GTIN	4045197782731
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebel	259015 9
Plattengröße	9 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
Unterlegplatte	259031 27
Kopflänge L ₁	26 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Federstift-Set	259047 3
Kniehebelschraube	259018 6
ISO-Code Halter	PCSNR/L 2020K09
Feder-Set	259044 5
Schaftgröße	20 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Kniehebel Typ 9	259015 9
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5