



## Gripzange mit schwenkbarer Unterbacke, ganze Länge: 250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	708903 250
GTIN	3662424019845
Artikelklasse	73R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Einfache und sichere Bedienbarkeit. Müheloses und schnelles Öffnen durch **Löseschalter** am unteren Griff. Mit großem Spannungsbereich und großer Spanntiefe, 5facher Schnellverstellung und zusätzlicher Feineinstellung. Unterbacke tiefgekröpft zum Spannen von U- und Winkelprofilen, Rohren etc. Gezahnte Greifbacken und besonders stabiler Federstahl-Zangenkörper. Zange ganz vernickelt.

#### Verwendung:

Zum sicheren Festhalten von Profilen, Flachmaterial und Rohren. Spanndruck einstellbar bis 10.000 N.

#### Werkstoff:

Greifbacken Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl; gesenkgeschmiedet.

### Technische Beschreibung

Spannweite Winkelmaterial	50 mm
Backenlänge	60 mm
ganze Länge	250 mm
Spannweite Rundmaterial	110 mm
Produktart	Gripzange