

**HOLEX****ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben, ET 32,  
Nenn-Spann-Ø d: 11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309448 11
GTIN	4045197783165
Artikelklasse	32Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Gehärtet und geschliffen.

**Vorteil:**

Durch die Radialkompensation werden leichte **Zentrumsfehler ausgeglichen** (für geforderte Konzentrität und Gewinde- bzw. Passungsqualität). Axialkompensation von 0,1 mm.

**Verwendung:**

Zum Gewindeschneiden bzw. Reiben auf Fräs- und Drehzentren.

**Passend für:**

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

**Hinweis:**

Spannt nur Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	11 mm
Aufnahme	ET 32
Norm	Werksnorm
Außen-Ø D	33 mm

Gesamtlänge L	42,5 mm
Axialkompensation	0,1 mm
Radialkompensation R Gewindebearbeitung	0,5 mm
Radialkompensation R Reiben	0,1 mm
Produktart	Spannzange