

**HOLEX****ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben, ET 32,  
Nenn-Spann-Ø d: 4mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309448 4      |
| GTIN          | 4045197783080 |
| Artikelklasse | 32Z           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gehärtet und geschliffen.

**Vorteil:**

Durch die Radialkompensation werden leichte **Zentrumsfehler ausgeglichen** (für geforderte Konzentrität und Gewinde- bzw. Passungsqualität). Axialkompensation von 0,1 mm.

**Verwendung:**

Zum Gewindeschneiden bzw. Reiben auf Fräs- und Drehzentren.

**Passend für:**

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

**Hinweis:**

Spannt nur Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

**Technische Beschreibung**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Nenn-Spann-Ø d | 4 mm      |
| Aufnahme       | ET 32     |
| Norm           | Werksnorm |
| Außen-Ø D      | 33 mm     |

|   |            |
|---|------------|
| Gesamtlänge L                           | 42,5 mm    |
| Axialkompensation                       | 0,1 mm     |
| Radialkompensation R Gewindebearbeitung | 0,5 mm     |
| Radialkompensation R Reiben             | 0,1 mm     |
| Produktart                              | Spannzange |