

HOLEX**ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben, ET 32,
Nenn-Spann-Ø d: 4,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309448 4,5
GTIN	4045197783097
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

Gehärtet und geschliffen.

Vorteil:

Durch die Radialkompensation werden leichte **Zentrumsfehler ausgeglichen** (für geforderte Konzentrität und Gewinde- bzw. Passungsqualität). Axialkompensation von 0,1 mm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden bzw. Reiben auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	4,5 mm
Aufnahme	ET 32
Norm	Werksnorm
Außen-Ø D	33 mm

Gesamtlänge L	42,5 mm
Axialkompensation	0,1 mm
Radialkompensation R Gewindebearbeitung	0,5 mm
Radialkompensation R Reiben	0,1 mm
Produktart	Spannzange