

HOLEX**ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben, ET 16,
Nenn-Spann-Ø d: 4,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	309445 4,5
GTIN	4045197782861
Artikelklasse	32Z

Beschreibung**Ausführung:**

Gehärtet und geschliffen.

Vorteil:

Durch die Radialkompensation werden leichte **Zentrumsfehler ausgeglichen** (für geforderte Konzentrität und Gewinde- bzw. Passungsqualität). Axialkompensation von 0,1 mm.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden bzw. Reiben auf Fräs- und Drehzentren.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Spannt nur Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	4,5 mm
Aufnahme	ET 16
Norm	Werksnorm
Außen-Ø D	17 mm
Gesamtlänge L	29 mm

Axialkompensation	0,1 mm
Radialkompensation R Gewindebearbeitung	0,3 mm
Radialkompensation R Reiben	0,05 mm
Produktart	Spannzange