



Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 42/7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221960 42/7
GTIN	2050001929969
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Ø D_3	35 mm
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Anzahl Schneiden Z	7
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	1 mm
Schneiden-Ø D_c	42 mm
Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für α_{max}	33,3 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	77 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,52 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	82 mm

Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------