

# HEDI

## Mobiler Energieverteiler mit Beleuchtung, Typ: 250



### Bestelldaten

Bestellnummer	081141 250
GTIN	
Artikelklasse	08B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mobiler Steckdosenverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse. 2,5 m Anschlussleitung H07RN-F 3G2,5 mit Schuko-Stecker 250V. Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln. Konfiguration: **4x250V / 16A** Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Breite: 205 mm

Tiefe: 205 mm

Höhe: 217 mm

Lichtstrom: 2000 lm

Anzahl Steckdosen 250 V: 4

### Technische Beschreibung

Anzahl Steckdosen 250 V	4
Breite	205 mm
Tiefe	205 mm
Höhe	217 mm
Lichtstrom	2000 lm
Energieversorgung	Netzbetrieben

Produktart

Energieverteiler