

## HEDI

### Mobiler Energieverteiler mit Beleuchtung, Typ: 400



#### Bestelldaten

Bestellnummer	081141 400
GTIN	
Artikelklasse	08B

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Mobiler Steckdosenverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse. 2,5 m Anschlussleitung H07RN-F 3G2,5 mit Schuko-Stecker 250V. Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln. Konfiguration: **4x250V / 16A** Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Konfiguration: **2x400V / 16A CEE** Ausgangssteckdosen mit selbstschließenden Deckeln.

Breite: 205 mm

Tiefe: 205 mm

Höhe: 217 mm

Lichtstrom: 2000 lm

Anzahl Steckdosen 250 V: 4

Anzahl Steckdosen 400 V/16 A: 2

#### Technische Beschreibung

Breite	205 mm
Tiefe	205 mm
Anzahl Steckdosen 250 V	4
Höhe	217 mm
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A	2

Lichtstrom	2000 lm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Produktart	Energieverteiler