

**Garant****Hi5 Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten POMX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213205 40/4
GTIN	4045197783530
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Innenkühlung	ja
Anzahl Schneiden Z	4
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	1,4 mm
Ø D <sub>3</sub>	25,6 mm
passende Wendeschneidplatte	POMX 0704..
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	43 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219884 (10IP; 2,2 Nm)

Aufnahmegewinde M	M16
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Serie	Hi5
Schaftausführung	mit Gewinde
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219884
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP