

Garant

Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/6mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	213210 63/6
GTIN	4045197783578
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø D ₃	48,6 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
passende Wendeschneidplatte	POMX 0704..
Schneiden-Ø D _c	63 mm

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	1,4 mm
Innenkühlung	ja
Serie	Hi5
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaftausführung	mit Bohrung
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219884
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP