

Garant
Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 66/6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	213210 66/6
GTIN	4045197783585
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	66 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	1,4 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	6
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
passende Wendeschneidplatte	POMX 0704..

Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
$\varnothing D_3$	51,6 mm
Innenkühlung	ja
Serie	Hi5
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaftausführung	mit Bohrung
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219884
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2