

Ansell**Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-435, Handschuhgröße: 11****Bestelldaten**

Bestellnummer	094757 11
GTIN	10076490470965
Artikelklasse	04P

Beschreibung**Ausführung:**

Schutzhandschuhe der Kategorie III.

AlphaTec® 58-435. Schutzhandschuh aus trägerlosem Nitrilmaterial mit einem Innenfutter aus Baumwollvelour. Hohe Flexibilität und große Fingerbeweglichkeit. Die enge Passform gewährleistet einen sicheren Sitz an der Innenhand. Die hochleistungsfähige Nitrilbeschichtung bewirkt über längere Tragezeiträume einen herausragenden Schutz vor Riss-, Stich-, und Schürfwunden. Eine umschlagbare Barriere an der Stulpe verhindert einen Tropfenbelastung der Unterarme, die verlängerte Stulpe erweitert den Schutz bis zum Unterarm.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
EN 374:2016: Typ A (AJKLOPT)

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	11
Serie	AlphaTec®
Schutz-Kategorie	Kategorie III

Handschuh-Art	Chemikalienschutzhandschuhe
Inhalt	12
Handschuheigenschaft	Lebensmittel Zertifizierung
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	latexfrei
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
Schutzklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Typ A (AJKLOPT)
Chemikalienbeständigkeit	AJKLOPT
EN 388:2016	4001A
Material	Nitril
Trägermaterial	Nitril
AQL	0,65
Anwendungsbereich	Allround
Länge	380 mm
Stärke	0,4 mm
Farbe	schwarz / grün
Verwendung	mehrweg
Gewicht	59 g
Schnittschutzklasse	A
Beschichtung	Nitril
Produktart	Chemikalienschutzhandschuhe